

EstheticPen - Technische Daten

Plasma-Handstück

Abmaße (ohne Applikator)	: (L x H, mm) 160 x 28
Gewicht	: ca. 60g
Versorgung für die Elektronik	: 5VDC / 0.7A max. über Powerbank
Ausgangs-Leistung	: 1.5W
Anschluß	: DC-Kupplung 3.5 x 1.35mm
Umgebungstemperatur, Betrieb	: +10 +37 Grad Celsius
Umgebungstemperatur, Lagerung	: +5 +40 Grad Celsius
Luftfeuchte (nicht kondensierend)	: 30% bis 75%
Applikator:	
(Version mit Magnetadapter)	: 0.3 x 15mm
(Version mit Spannzangenadapter)	: 0.8 x 30mm
Versorgungs-Spannung	: 5VDC / 0.7A max. über Powerbank
Anschlußleitung	: 2-pol- Hohlstecker 3.5 x 1.35mm auf USB-A geschirmtes Kabel, 2-Pole, Länge=1.5m
CE-Kennzeichnung	: erfüllt die Forderung der EMV-Richtlinie und Niederspannungs-Richtlinie und trägt das CE-Zeichen.



© Klaus Kowitz. Kein Teil dieser Anleitung darf ohne schriftliche Genehmigung des Urhebers reproduziert, übertragen oder übersetzt werden.



Stand : 01.06.2021. Techn. & opt. Änderungen, sowie fehlerhafte Angaben u. Irrtümer vorbehalten!